MR16 Halogen Lamps

Item	Order Code	Watts	Volts	Base	Filament	MOL in/mm	MOD in/mm	Beam Angle	Life
ESX-FG	15072	20	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	3,000
FMT	15047	35	12	GU5.3	C-8	1.81/46.0	2.00/50.8	12	4,000
FMT-FG	15053	35	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
FMV	15049	35	12	GU5.3	C-8	1.81/46.0	2.00/50.8	24	4,000
FMV-FG	15055	35	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	24	4,000
FMW	15051	35	12	GU5.3	C-8	1.81/46.0	2.00/50.8	38	4,000
FMW-BLACK	81111	35	12	GU5.3	C-8	1.81/46.0	2.00/50.8	38	4,000
FMW-FG	15057	35	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	38	4,000
FMW-FG-GU10-130V	00009	35	130	GU10	8-Style	2.20/56	2.20/50.8	38	2,000
FMW-SILVER	81110	35	12	GU5.3	C-8	1.81/46.0	2.00/50.8	38	4,000
FRA-FG	49433	35	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	18	4,000
EYP	15034	42	12	GU5.3	C-8	1.75/44.5	2.00/50.8	38	4,000
EYP-FG	15074	42	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	38	4,000
EYR	15036	42	12	GU5.3	C-8	1.75/44.5	2.00/50.8	12	4,000
EYR-FG	15076	42	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
EYS	15038	42	12	GU5.3	C-8	1.75/44.5	2.00/50.8	24	4,000
EYS-FG	15078	42	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	24	4,000
ENL	15040	50	12	GU5.3	C-8	1.75/44.5	2.00/50.8	24	4,000
EXN	15042	50	12	GU5.3	C-8	1.77/45.0	2.00/50.8	38	4,000
EXN-BLACK	81115	50	12	GU5.3	C-8	1.77/45.0	2.00/50.8	38	4,000
EXN-FG	15080	50	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	38	4,000
EXN-FG-24V	49565	50	24	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	38	4,000
EXN-FG-GU10-130V	00305	50	130	GU10	8-Style	2.20/56	2.20/50.8	38	3,500
EXN-SILVER	81114	50	12	GU5.3	C-8	1.77/45.0	2.00/50.8	38	4,000
EXT	15044	50	12	GU5.3	C-8	1.77/45.0	2.00/50.8	12	4,000
EXT-FG	15082	50	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
EXT-FG-24V	49566	50	24	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
EXZ	15046	50	12	GU5.3	C-8	1.77/45.0	2.00/50.8	24	4,000
EXZ-BLACK	81113	50	12	GU5.3	C-8	1.77/45.0	2.00/50.8	24	4,000
EXZ-FG	15084	50	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	24	4,000
EXZ-SILVER	81112	50	12	GU5.3	C-8	1.77/45.0	2.00/50.8	24	4,000
FNC-FG	15048	50	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
FND-FG	15050	50	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
FNE-FG	15052	50	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
FNF-FG	15054	50	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
FNV	00296	50	12	GU5.3	C-8	1.75/44.5	2.00/50.8	60	3,000
FNV-FG	00297	50	12	GU5.3	C-8	1.75/44.5	2.00/50.8	60	3,000
FPA	15056	65	12	GU5.3	C-8	1.81/46.0	2.00/50.8	12	4,000
FPA-FG	15086	65	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
FPB	15058	65	12	GU5.3	C-8	1.81/46.0	2.00/50.8	38	4,000
FPB-FG	15088	65	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	38	4,000
FPC	15060	65	12	GU5.3	C-8	1.81/46.0	2.00/50.8	24	4,000
FPC-FG	15090	65	12	GU5.3	C-8	1.85/47.0	2.00/50.8	24	4,000
EYC	15062	75	12	GU5.3	C-8	1.75/44.5	2.00/50.8	38	4,000
EYC-FG	15092	75	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	38	4,000

>>Continued on page 32



MR16

MR16 Halogen Lamps

Item	Order Code	Watts	Volts	Base	Filament	MOL in/mm	MOD in/mm	Beam Angle	Life
EYF	15064	75	12	GU5.3	C-8	1.75/44.5	2.00/50.8	12	4,000
EYF-FG	15094	75	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	12	4,000
EYJ	15066	75	12	GU5.3	C-8	1.75/44.5	2.00/50.8	24	4,000
EYJ-FG	15096	75	12	GU5.3	C-8	1.99/50.5	2.00/50.8	24	4,000

MR16 Screw Base Halogen Lamps

Item	Order Code	Watts	Volts	Base	Filament	MOL in/mm	MOD in/mm	Beam Angle	Life
JDR130V50W	00211	50	130	E26	C-6Z	2.84/72.0	2.00/50.8	30	2,000
FSA	15100	75	120	E17	CC-8	2.75/69.9	2.00/50.8	12	2,000
FSB	15102	75	120	E17	CC-8	2.75/69.9	2.00/50.8	20	2,000
FSD	15106	75	120	E17	CC-8	2.75/69.9	2.00/50.8	30	2,000
JDR75/FL	10453	75	120	E26	CC-8	2.84/72.0	2.00/50.8	30	2,000
JDR75/MF	10452	75	120	E26	CC-8	2.84/72.0	2.00/50.8	20	2,000
JDR75/SP	10451	75	120	E26	CC-8	2.84/72.0	2.00/50.8	12	2,000
FSC	15104	100	120	E17	CC-8	2.75/69.9	2.00/50.8	12	2,000
FSE	15108	100	120	E17	CC-8	2.75/69.9	2.00/50.8	20	2,000
FSF	15110	100	120	E17	CC-8	2.75/69.9	2.00/50.8	30	2,000
JDR100/FL	05426	100	120	E26	CC-8	2.84/72.0	2.00/50.8	30	1,500
JDR100/MF	05425	100	120	E26	CC-8	2.84/72.0	2.00/50.8	20	1,500

MR16 Line Voltage Halogen Lamps

Item	Order Code	Watts	Volts	Base	Filament	MOL in/mm	MOD in/mm	Beam Angle	Life
BAB-FG-GU10-120V	05373	20	120	GU10	8-Style	2.20/56	2.00/51	38	3,000
FMW-FG-GU10-130V	00009	35	130	GU10	8-Style	2.20/56	2.20/50.8	38	2,000
EXN-FG-GU10-130V	00305	50	130	GU10	8-Style	2.20/56	2.20/50.8	38	3,500

37mm Diameter Aluminized Reflector Lamps

Item	Order Code	Watts	Volts	Base	Filament	MOL in/mm	MOD in/mm	Beam Angle	Life
GBD	49861	20	12	BA15d	C-8	1.63/41.4	1.39/35.3	6	2,000
GBE	49862	20	12	BA15d	C-8	1.63/41.4	1.39/35.3	18	2,000
GBF	49664	20	12	BA15d	C-8	1.63/41.4	1.39/35.3	32	2,000
GBF-FR	49665	20	12	BA15d	C-8	1.63/41.4	1.39/35.3	32	2,000

56mm Diameter Aluminized Reflector Lamps

Item	Order Code	Watts	Volts	Base	Filament	MOL in/mm	MOD in/mm	Beam Angle	Life
GBJ	49863	50	12	BA15d	C-8	2.25/57.2	2.25/57.2	10	2,000
GBK	49864	50	12	BA15d	C-8	2.25/57.2	2.25/57.2	22	2,000


MR16 Screw Base


MR16 Line Voltage


Aluminized Reflector