

FLEXIBLE CORD CONNECTORS

•STRAIN RELIEF

CAT#	A	B	RANGE MIN.	RANGE MAX.
881	.96	1.30	.190	.260
881A	.96	1.30	.260	.375
881B	.96	1.30	.375	.500
882	1.20	1.32	.440	.500
882A	1.20	1.32	.500	.625
882B	1.20	1.32	.625	.725
883	1.51	1.58	.375	.500
883A	1.51	1.58	.500	.625
883B	1.51	1.58	.625	.750
883C	1.51	1.58	.750	.880
883D	1.51	1.58	.875	.985

ZINC DIE CAST

TOPAZ CAT #	UPC#	SIZE	CABLE RANGE	UNIT CTN	SHIP CASE	WT/ CASE
881	18880	1/2"	.190 TO .260	25	250	43
881A	18890	1/2"	.260 TO .375	25	250	43
881B	18900	1/2"	.375 TO .500	25	250	43
882	18910	3/4"	.375 TO .500	25	250	65
882A	18920	3/4"	.500 TO .625	25	250	65
882B	18930	3/4"	.625 TO .750	25	250	65
883	18939	1"	.375 TO .500	10	100	34
883A	18940	1"	.500 TO .625	10	100	34
883B	18950	1"	.625 TO .750	10	100	34
883C	18960	1"	.750 TO .880	10	100	34
883D	18970	1"	.880 TO .985	10	100	34

E148715



CAT #	A	B	GROMMET COLOR
50A250	.975	1.937	RED
50A350	.975	1.937	WHITE
50A450	.975	1.937	BLUE
50A560	.975	1.937	GREEN
50A650	.975	1.937	BROWN
75A250	1.220	1.937	RED
75A350	1.220	1.937	WHITE
75A450	1.220	1.937	BLUE
75A550	1.220	1.937	GREEN
75A650	1.220	1.937	BROWN
75B750	1.220	1.562	YELLOW
75B850	1.220	1.562	PURPLE
100B560	1.50	1.75	GREEN
100B650	1.50	1.75	BROWN
100B750	1.50	1.75	YELLOW
100B850	1.50	1.75	PURPLE
100C950	1.50	1.875	GRAY
100C1050	1.50	1.875	BLACK

STEEL

50A250	10080	1/2"	.15" TO .25"	–	25	3
50A350	10090	1/2"	.25" TO .35"	–	25	3
50A450	10100	1/2"	.35" TO .45"	–	25	3
50A560	10110	1/2"	.45" TO .56"	–	25	3
50A650	10120	1/2"	.55" TO .65"	–	25	3
75A250	10250	3/4"	.15" TO .25"	–	25	3
75A350	10260	3/4"	.25" TO .35"	–	25	3
75A450	10270	3/4"	.35" TO .45"	–	25	3
75A560	10280	3/4"	.45" TO .55"	–	25	3
75A650	10290	3/4"	.55" TO .65"	–	25	3
75B750	10300	3/4"	.65" TO .75"	–	25	3
75B850	10310	3/4"	.75" TO .85"	–	25	3
100B560	10450	1"	.45" TO .56"	10	100	28
100B650	10460	1"	.55" TO .65"	10	100	28
100B750	10470	1"	.65" TO .75"	10	100	28
100B850	10480	1"	.75" TO .85"	10	100	28
100C950	10490	1"	.85" TO .95"	10	100	28
100C1050	10500	1"	.95" TO 1.05"	10	100	28

E148715

LARGER SIZES AVAILABLE
SEE SPECIFICATIONS ON NEXT PAGE